

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZL 468C832

Fecha: 30.05.2026

ESPAÑOL



Una solución digital flexible y versátil a buen precio, con función zoom, para escuelas, talleres formativos, organismos de comprobación y laboratorios.

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- La serie OZL-46 flexible y a buen precio está disponible también como solución integral digital con cámara con C-Mount adaptado para poder realizar exámenes en directo. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente.
- La cámara adaptada mediante C-Mount está disponible en diversos modelos y es de uso universal
- El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

OZL 468

- La serie OZL-46 de KERN incluye microscopios estereoscópicos con zoom que, debido a su calidad, resultan muy prácticos gracias a su sencillo manejo, su flexibilidad, así como su estabilidad y su económico precio
- La iluminación de luz reflejada y transmitida LED incluida de serie garantiza una iluminación óptima de su muestra
- Además de las buenas propiedades ópticas, este modelo ofrece el máximo confort de su categoría, gracias a su gran superficie de trabajo, lo que resulta óptimo para centros de formación, talleres y lugares de montaje y reparación, p. ej., en la industria electrónica
- El objetivo zoom le permite un aumento regulable sin escalonamiento de 0,7x-4,5x
- El caballete de columna le ofrece la máxima flexibilidad y la libertad de retirar el cabezal del microscopio e integrarlo en otro sistema modular como p. ej. En un caballete universal
- OZL 468 de KERN se ha desarrollado especialmente para escuelas y talleres gracias a su asa integrada, así como a su caballete mecánico muy estable

ODC 832

- Gracias a la técnica CMOS, de eficacia demostrada, en combinación con USB 3.0, se representan todas las imágenes de forma rápida y nítida
- Estas cámaras resultan también adecuadas para aplicaciones exigentes como, por ejemplo, campo oscuro, contraste de fases o fluorescencia
- Una sincronización óptima, una tasa de imagen alta, así como un rendimiento de imagen estable facilitarán considerablemente su trabajo diario en combinación con nuestro software gratuito para PCVIS 2.0 PROoVIS 2.0 LITE

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZL 468C832
Serie de modelos	OZL-S

Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761228863
Número del arancel aduanero	90118000
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico	Greenough
Tubo	Trinocular
Objetivos	0,7x - 4,5x
Iluminación	LED de 3 W (luz transmitida)

Datos técnicos - Construcción

Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	yes
Tipo de soporte	mecánica
Superficie del soporte	290×240 mm
Diámetro del soporte	76 mm
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	ambos lados
Mecánica de enfoque	tornillo macrométrico
Campo visual mín.	4,4 mm

Campo visual máx	28,6 mm
Distancia de trabajo	105 mm
Altura máxima de la muestra	140 mm
Resolución máxima	3,7 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	300×240×490 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada	100 - 240 V
Enchufe	Cable de aparato frío
Clase de protección	Clase de protección I - conductor de protección
Fijación del cable	desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	590×440×390 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE yes

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	3W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	3W
Regulable	Luz incidente + Luz transmitida, separado

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
MLB-A07	Fuente de alimentación KERN MLB-A07
822-903	Fuente de alimentación KERN 822-903
YKK-01	Fuente de alimentación KERN YKK-01
OZB-A4809	Adaptador KERN OZB-A4809
OZB-A4810	Adaptador KERN OZB-A4810
OZB-A4811	Adaptador KERN OZB-A4811
OBB-A1387	Funda antipolvo KERN OBB-A1387
ODC 874	Cámara ocular – USB 2.0 KERN ODC 874
ODC 832	Cámara C-Mount – USB 3.0 KERN ODC 832

Modelo	Descripción
<u>ODC 825</u>	Cámara C-Mount – USB 2.0 KERN ODC 825
<u>ODC-A8102</u>	Ocular Adaptador KERN ODC-A8102
<u>ODC-A8103</u>	Ocular Adaptador KERN ODC-A8103
<u>ODC-A8105</u>	Ocular Adaptador KERN ODC-A8105
<u>OZB-A4632</u>	Ocular de microscopio KERN OZB-A4632
<u>OZB-A4633</u>	Ocular de microscopio KERN OZB-A4633
<u>OZB-A4634</u>	Ocular de microscopio KERN OZB-A4634
<u>OZB-A4641</u>	Objetivo de microscopio KERN OZB-A4641
<u>OZB-A4642</u>	Objetivo de microscopio KERN OZB-A4642
<u>OZB-A4643</u>	Objetivo de microscopio KERN OZB-A4643
<u>OZB-A4644</u>	Objetivo de microscopio KERN OZB-A4644
<u>ODC 241</u>	Tablet cámaras KERN ODC 241
<u>OZB-A4670</u>	Inserto para caballete KERN OZB-A4670
<u>OZB-A4863</u>	Ocular OZB-A4863
<u>ODC 852</u>	Cámaras C-Mount – HDMI KERN ODC 852
<u>OZB-A4635</u>	Ocular de microscopio KERN OZB-A4635
<u>ODC 881</u>	Cámara ocular – USB 3.0 KERN ODC 881
<u>OZB-A4646</u>	Lente protectora de soldadura KERN OZB-A4646
<u>ODC-A2404</u>	Micrómetro portaobjetos KERN ODC-A2404
<u>ODC 251</u>	Tablet cámaras KERN ODC 251
<u>OCS 901</u>	Juego de limpieza para microscopios KERN OCS 901
<u>OCS-A1101</u>	Limpiador líquido KERN OCS-A1101
<u>ODC 854</u>	Cámara 4K para microscopio KERN ODC 854

SERVICIOS

Modelo	Descripción
<u>970-106</u>	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-106

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
<u>MLB-A07</u>	Fuente de alimentación KERN MLB-A07
<u>822-903</u>	Fuente de alimentación KERN 822-903
<u>YKK-01</u>	Fuente de alimentación KERN YKK-01
<u>OZB-A4809</u>	Adaptador KERN OZB-A4809
<u>OZB-A4811</u>	Adaptador KERN OZB-A4811
<u>OZB-A4806</u>	Inserto para caballete KERN OZB-A4806
<u>OBB-A1387</u>	Funda antipolvo KERN OBB-A1387
<u>OZL 462</u>	Microscopio estereoscópico de sistema modular – Cabezal KERN OZL 462
<u>ODC-A8301</u>	Cable USB 3.0 ODC-A8301
<u>OZB-A4631</u>	Ocular de microscopio KERN OZB-A4631
<u>OZB-A4596</u>	Copa ocular (pareja) OZB-A4596
<u>OZB-A4664</u>	LED de reemplazo para la luz incidente y la luz transmitida OZB-A4664
<u>OZB-A4665</u>	Tablero para la iluminación OZB-A4665
<u>OZB-A4652</u>	Soporte del estereo KERN OZB-A4652
<u>OZB-A4669</u>	Tablero para la iluminación KERN OZB-A4669
<u>OZB-A4670</u>	Inserto para caballete KERN OZB-A4670
<u>OZB-A4860</u>	Pieza básica para adaptador de cámara 1,0x OZB-A4860
<u>OZB-A4861</u>	Adaptador de 1.0× C-Mount OZB-A4861
<u>OZB-A4864</u>	Carcasa del objetivo OZB-A4864
<u>OZB-A4865</u>	Tornillo para el soporte del objeto OZB-A4865
<u>OZB-A4672</u>	Carcasa del objetivo KERN OZB-A4672

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
<u>OXM 902</u>	Software para microscopios KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
<u>OXM 903</u>	Software para microscopios KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Sistema óptico	Tubo	Objetivos	Iluminación
<u>OZL 464T241</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)
<u>OZL 464C825</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OZL 464C832</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OZL 466T241</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)
<u>OZL 466C825</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OZL 466C832</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OZL 468T241</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)
<u>OZL 468C825</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OZL 468C832</u>	Greenough	Trinocular	0,7x - 4,5x	LED de 3 W (luz transmitida)