

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBN 142C861

Fecha: 09.05.2026

ESPAÑOL



Conjunto digital de fluorescencia: Calidad de imagen de alta resolución para análisis exigentes

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- El microscopio de fluorescencia KERN OBN 142 ahora también está disponible como solución completa digital en un práctico conjunto con cámara y adaptador de montura C adecuado. Combina una óptica de alta calidad con un diseño estable e iluminación de luz transmitida LED de 3 W e iluminación de luz reflejada de epi-fluorescencia LED de 5 W para obtener una calidad de imagen excelente

OBN 142

- El microscopio de fluorescencia de la serie KERN OBN se basa en la alta calidad y la variedad habituales de la serie OBN. Su extraordinario y estable diseño, combinado con la óptica de alta calidad, sienta las bases de esta categoría de microscopios de fluorescencia
- Iluminación LED de transmisión de 3 W y una iluminación LED incidente de epifluorescencia de 5 W
- Esta serie dispone de iluminación Köhler profesional con diafragma de campo luminoso regulable; así como un condensador de Abbe de 1,25 de altura y centrado regulable, con diafragma de apertura regulable
- La mesa mecánica, muy amplia, de movimientos cruzados tiene por los dos lados un tornillo macro y micrométrico coaxial ergonómico para un ajustar y enfocar la muestra de modo rápido y preciso
- La rueda que puede incorporar hasta 6 filtros viene equipada de serie con un filtro de fluorescencia B/G/UV/V

ODC 861

- La cámara ODC 861 con técnica de refrigeración Peltier, se ha desarrollado especialmente para las aplicaciones de fluorescencia. Es capaz de compensar en gran medida el ruido de imagen que conlleva una iluminación débil. Proporciona unas imágenes excelentes gracias a su elevada resolución y al sensor cromático Sony CMOS fotosensible. El estuche de almacenamiento, práctico y robusto, sirve de protección y para el transporte de esta cámara de alta gama
- Las imágenes en tiempo real se pueden transmitir directamente al software gratuito para PCVIS 2.0 PROoVIS 2.0 LITEa través de cualquiera de las interfaces USB integradas (USB 3.0 y USB 2.0)

- El suministro de corriente se lleva a cabo mediante una unidad de alimentación externa de 12 V
- Balance de negros posible

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBN 142C86 1
Serie de modelos	OBN-S
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 149090 1
Número del arancel aduanero	90118000
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Sistema óptico	Infinity
Tubo	Trinocular
Objetivos estándar	100x; 10x; 20x; 40x; 4x
Calidad del objetivo	Plan infinito
Iluminación	3W LED (Durchlicht), 5W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción

Sistema	Vertical
---------	----------

Tipo de tubo	Siedentopf
Ángulo del tubo	30°
Rotación del tubo	yes
Posiciones de la boquilla	5
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	50 mm
Dioptrías ajustables	ambos lados
Mecánica de enfoque	tornillo macro-/micrométrico coaxial
Accionamiento fino mínimo	0,002 mm
Distancia de desplazamiento de la mesa	78 mm; 55 mm
Diafragma de apertura	yes
Tipo de condensador	Abbe
Apertura del condensador	1,25
Montaje del condensador	centrable
Dimensiones (An×Pr×Al)	390×235×620 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 - 240 V

Enchufe	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	590×440×390 mm
Peso bruto	14 kg
Peso neto	11 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	yes
------	-----

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente; Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	3W
Tipo de luz incidente	LED

Intensidad de la luz incidente	5W
Regulable	Luz incidente + Luz transmitida, separado
Koehler	yes

FUNCIONES

Standard	
	
	
	
	
	
	
	
Option	
	
	

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
<u>MLB-A07</u>	Fuente de alimentación KERN MLB-A07
<u>822-903</u>	Fuente de alimentación KERN 822-903
<u>MLB-A09</u>	Fuente de alimentación KERN MLB-A09
<u>YKK-01</u>	Fuente de alimentación KERN YKK-01
<u>YKA-02</u>	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
<u>OBB-A1170</u>	Filtro de microscopio KERN OBB-A1170
<u>OBB-A1283</u>	Unidad de polarización OBB-A1283
<u>OBB-A1451</u>	Unidad de contraste de fases KERN OBB-A1451
<u>OBB-A1452</u>	Corredera PH KERN OBB-A1452
<u>OBB-A1453</u>	Corredera PH KERN OBB-A1453
<u>OBB-A1454</u>	Corredera PH KERN OBB-A1454
<u>OBB-A1455</u>	Corredera PH KERN OBB-A1455
<u>ODC 832</u>	Cámara C-Mount – USB 3.0 KERN ODC 832
<u>ODC 825</u>	Cámara C-Mount – USB 2.0 KERN ODC 825
<u>OBB-A1514</u>	Adaptador de cámara de microscopio KERN OBB-A1514
<u>OBB-A1515</u>	Adaptador de cámara de microscopio KERN OBB-A1515
<u>ODC 241</u>	Tablet cámaras KERN ODC 241
<u>ODC 841</u>	Cámaras C-Mount – Alta resolución KERN ODC 841
<u>ODC 861</u>	Cámara de rosca C - fluorescencia KERN ODC 861
<u>ODC-A8108</u>	Ocular de microscopio KERN ODC-A8108
<u>OBB-A1617</u>	Ocular de microscopio KERN OBB-A1617
<u>OBB-A1618</u>	Ocular de microscopio KERN OBB-A1618
<u>OBB-A1634</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1634
<u>OBB-A1635</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1635
<u>OBB-A1636</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1636
<u>OBB-A1637</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1637
<u>ODC-A2404</u>	Micrómetro portaobjetos KERN ODC-A2404
<u>ODC 251</u>	Tablet cámaras KERN ODC 251

Modelo	Descripción
<u>OCS 901</u>	Juego de limpieza para microscopios KERN OCS 901
<u>OCS-A1101</u>	Limpiador líquido KERN OCS-A1101
<u>ODC 854</u>	Cámara 4K para microscopio KERN ODC 854
<u>OBB-A1655</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1655

SERVICIOS

Modelo	Descripción
<u>970-121</u>	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-121

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
<u>MLB-A07</u>	Fuente de alimentación KERN MLB-A07
<u>822-903</u>	Fuente de alimentación KERN 822-903
<u>MLB-A09</u>	Fuente de alimentación KERN MLB-A09
<u>YKK-01</u>	Fuente de alimentación KERN YKK-01
<u>YKA-02</u>	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
<u>OBB-A1102</u>	Condensador de microscopio KERN OBB-A1102
<u>OBB-A1404</u>	Ocular de microscopio KERN OBB-A1404
<u>OBB-A1240</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1240
<u>OBB-A1243</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1243
<u>OBB-A1250</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1250
<u>OBB-A1257</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1257
<u>OBB-A1263</u>	Objetivo de microscopio KERN OBB-A1263
<u>OBB-A1382</u>	Tubo del microscopio KERN OBB-A1382
<u>OBB-A1330</u>	Mesa de microscopio KERN OBB-A1330
<u>OBB-A1357</u>	Soporte de filtro (caja) OBB-A1357
<u>OBB-A1427</u>	Caja de filtro con filtro FL azul OBB-A1427
<u>OBB-A1428</u>	Caja de filtro con filtro FL verde OBB-A1428
<u>OBB-A1431</u>	La carcasa de la lámpara OBB-A1431
<u>OBB-A1444</u>	Módulo LED de repuesto para la luz transmitida OBB-A1444

Modelo	Descripción
<u>OBB-A1450</u>	Copa ocular (pareja) OBB-A1450
<u>ODC-A8301</u>	Cable USB 3.0 ODC-A8301
<u>OBB-A1514</u>	Adaptador de cámara de microscopio KERN OBB-A1514
<u>OBB-A1568</u>	Fuente de alimentación EURO KERN OBB-A1568
<u>OBB-A1569</u>	Fuente de alimentación del Reino Unido KERN OBB-A1569
<u>OBB-A1654</u>	Unidad fluorescente KERN OBB-A1654

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
<u>OXM 902</u>	Software para microscopios KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
<u>OXM 903</u>	Software para microscopios KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Sistema óptico	Tubo	Objetivos estándar	Calidad del objetivo	Iluminación
<u>OBN 135T241</u>	Infinity	Trinocular	100x;10x;20x;40x;4x	Plan infinito	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OBN 135C825</u>	Infinity	Trinocular	100x;10x;20x;40x;4x	Plan infinito	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OBN 135C832</u>	Infinity	Trinocular	100x;10x;20x;40x;4x	-	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OBN 135T251</u>	Infinity	Trinocular	100x;10x;20x;40x;4x	Plan infinito	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OBN 159T251</u>	Infinity	Trinocular	4x;PH 100x;PH 10x;PH 20x;PH 40x	Plan infinito	LED de 3 W (luz transmitida)
<u>OBN 142T251</u>	Infinity	Trinocular	100x;10x;20x;40x;4x	Plan infinito	3W LED (Durchlicht), 5W LED (Auflicht)
<u>OBN 142C861</u>	Infinity	Trinocular	100x;10x;20x;40x;4x	Plan infinito	3W LED (Durchlicht), 5W LED (Auflicht)